

品番 : EA824NK-7.6

品名 : 7.6x111mm ストレートドリル(Co HSS)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/21 07:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ                       |      |   |



|     |             |    |            |
|-----|-------------|----|------------|
| 品名  | EA824NK-7.6 | 規格 | JIS B 1191 |
| 材質  | Co-HSS      | 用途 | 鉄鋼用        |
| 刃先径 | 7.6mm       | 全長 | 111mm      |
| 溝長  | 55mm        | 入数 | 1本         |
| 先端角 | 135°        |    |            |

|     |             |    |            |
|-----|-------------|----|------------|
| 品名  | EA824NA-7.6 | 規格 | JIS B 1191 |
| 材質  | HSS         | 用途 | 鉄鋼用        |
| 刃先径 | 7.6mm       | 全長 | 111mm      |
| 溝長  | 55mm        | 入数 | 1本         |
| 先端角 | 135°        |    |            |


**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

|     |             |    |            |
|-----|-------------|----|------------|
| 品名  | EA824NA-7.6 | 規格 | JIS B 1191 |
| 材質  | HSS         | 用途 | 鉄鋼用        |
| 刃先径 | 7.6mm       | 全長 | 111mm      |
| 溝長  | 55mm        | 入数 | 1本         |
| 先端角 | 135°        |    |            |

### 仕様

|       |                 |    |           |
|-------|-----------------|----|-----------|
| メーカー  | 不二越 (NACHI)     | 型番 | COSD7.6   |
| 材質    | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≤5Dの鉄鋼用 |
| 刃先径   | 7.6mm           | 全長 | 111mm     |
| 溝長    | 55mm            | 入数 | 1本        |
| 先端角   | 135°            |    |           |
| 強ねじれ角 |                 |    |           |

### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA824NA-7.6<br><b>コメント</b> 7.6x111mm HSS スタンダードドリル |
|--|--|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.