

品番 : EA824NK-8.1

品名 : 8.1x117mm ストレートドリル(Co HSS)



販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/19 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0918ページ		



品名	EA824NK-8.1	規格	JIS B 1301
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
径	8.1mm	全長	117mm
溝長	59mm	先端角	135°

径	8.1mm	全長	117mm
溝長	59mm	先端角	135°


**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

径	8.1mm	全長	117mm
溝長	59mm	先端角	135°

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSD8.1
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	厚み $\leq$ 5Dの鉄鋼用
刃先径	8.1mm	全長	117mm
溝長	59mm	入数	1本
先端角	135°		
強ねじれ角			

### 代替品

	<b>品番</b> EA824NJ-8.1 <b>コメント</b> 8.1x117mm コーティングドリル
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.