

品番 : EA824NK-8.2

品名 : 8.2x117mm ストレートドリル(Co HSS)



販売価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NK-8.2	規格	8.2x117mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	8.2mm	全長	117mm
溝長	59mm	入数	1本
先端角	135°		

品名	EA824NK-8.2	規格	8.2x117mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	8.2mm	全長	117mm
溝長	59mm	入数	1本
先端角	135°		


Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

品名	EA824NK-8.2	規格	8.2x117mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	8.2mm	全長	117mm
溝長	59mm	入数	1本
先端角	135°		

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSD8.2
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	厚み≤5Dの鉄鋼用
刃先径	8.2mm	全長	117mm
溝長	59mm	入数	1本
先端角	135°		
強ねじれ角			

代替品

	品番 EA824NJ-8.2 コメント 8.2x117mm コーティングドリル
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.