

品番：EA824NK-8.8

品名：8.8x124mm ストレートドリル(Co HSS)



販売価格	3,450円(税抜) / 3,795円(税込)		
カタログ価格	3,450円(税抜) / 3,795円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NK-8.8	規格	8.8x124mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	8.8mm	全長	124mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	135°		

品名	EA824NK-8.8	規格	8.8x124mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	8.8mm	全長	124mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	135°		


**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

品名	EA824NK-8.8	規格	8.8x124mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	8.8mm	全長	124mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	135°		

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSD8.8
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	厚み≤5Dの鉄鋼用
刃先径	8.8mm	全長	124mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	135°		
強ねじれ角			

### 代替品

	<b>品番</b> EA824NJ-8.8 <b>コメント</b> 8.8x125mm コーティングドリル
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.