

品番 : EA824NK-9.8

品名 : 9.8x130mm ストレートドリル(Co HSS)



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/05 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0918ページ		



品名	EA824NK-9.8	規格	JIS B 1300
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
径	9.8mm	全長	130mm
溝長	67mm	先端角	135°

径	9.8mm	全長	130mm
溝長	67mm	先端角	135°


**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

径	9.8mm	全長	130mm
溝長	67mm	先端角	135°

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSD9.8
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	厚み≤5Dの鉄鋼用
刃先径	9.8mm	全長	130mm
溝長	67mm	入数	1本
先端角	135°		
強ねじれ角			

### 代替品

	品番	EA824NA-9.8
	コメント	9.8x130mm HSS スタンダードドリル

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.