品番: EA824NP-120

品名: 2.0x 85mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



販売価格	<b>1,270円</b> (税抜)/1,397円(税込)				
カタログ価格	1,270円(税抜)/1,397円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/09 22:29現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0925ページ				









## 仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6SUSSDP2.0
六角シャンク	6.35mm	材質	Co-HSS(コバルトハイス)
用途	ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック	刃先径	2.0mm
全長	85mm	刃長	20mm
先端角	135°		

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。 (※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。) 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.