

品番：EA824NP-138

品名：3.8x106mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	6SUSSDP3.8
六角シャンク	6.35mm	材質	Co-HSS(コバルトハイス)
用途	ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック	刃先径	3.8mm
全長	106mm	刃長	33mm
先端角	135°		

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.