

品番 : EA824NP-142

品名 : 4.2x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



販売価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/16 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6SUSSDP4.2
六角シャンク	6.35mm	材質	Co-HSS(コバルトハイス)
用途	ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック	刃先径	4.2mm
全長	113mm	刃長	38mm
先端角	135°		

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

代替品

	品番 EA824BR-4.2 コメント 全長95mm、有効長40mm
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

