

品番：EA824NP-148

品名：4.8x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 14:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

品名	型番	全長	刃先径	刃長	材質
六角軸ドリル	EA824NP-148	116mm	4.8mm	52mm	Co-HSS

品名	型番	全長	刃先径	刃長	材質
六角軸ドリル	EA824CS-4.8	114mm	4.8mm	52mm	Co-HSS


仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	6SUSSDP4.8
六角シャンク	6.35mm	材質	Co-HSS(コバルトハイス)
用途	ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック	刃先径	4.8mm
全長	116mm	刃長	52mm
先端角	135°		

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

代替品

	品番 EA824CS-4.8 コメント 1.8x114mm メーカー違い
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

