

品番 : EA824NP-150

品名 : 5.0x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 34 (2026/06/18 14:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ                       |      |   |



**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

## 仕様

|        |                     |     |                 |
|--------|---------------------|-----|-----------------|
| メーカー   | 不二越 (NACHI)         | 型番  | 6SUSSDP5.0      |
| 六角シャンク | 6.35mm              | 材質  | Co-HSS(コバルトハイス) |
| 用途     | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック | 刃先径 | 5.0mm           |
| 全長     | 116mm               | 刃長  | 52mm            |
| 先端角    | 135°                |     |                 |

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。  
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)  
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.