

品番：EA824NP-152

品名：5.2x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,920円(税抜) / 2,112円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,920円(税抜) / 2,112円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/04 19:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

| 品名     | 型番          | 径   | 長さ  | 材質     | 用途                  |
|--------|-------------|-----|-----|--------|---------------------|
| 六角軸ドリル | EA824NP-152 | 5.2 | 116 | Co-HSS | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック |

| 品名     | 型番          | 径   | 長さ  | 材質     | 用途                  |
|--------|-------------|-----|-----|--------|---------------------|
| 六角軸ドリル | EA824CS-5.2 | 5.2 | 120 | Co-HSS | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック |


### 仕様

|        |                     |     |                 |
|--------|---------------------|-----|-----------------|
| メーカー   | 不二越 (NACHI)         | 型番  | 6SUSSDP5.2      |
| 六角シャンク | 6.35mm              | 材質  | Co-HSS(コバルトハイス) |
| 用途     | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック | 刃先径 | 5.2mm           |
| 全長     | 116mm               | 刃長  | 52mm            |
| 先端角    | 135°                |     |                 |

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。  
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)  
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <b>品番</b> EA824CS-5.2<br><b>コメント</b> 5.2x120mm メーカー違い |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

