

品番 : EA824NP-158

品名 : 5.8x123mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,290円(税抜) / 2,519円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,290円(税抜) / 2,519円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 12:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

仕様

| | | | |
|--------|---------------------|-----|-----------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | 6SUSSDP5.8 |
| 六角シャンク | 6.35mm | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
| 用途 | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック | 刃先径 | 5.8mm |
| 全長 | 123mm | 刃長 | 57mm |
| 先端角 | 135° | | |

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

シンニング付

代替品

| | |
|--|----------------------------------|
| | 品番 EA824NP-155 コメント 刃先径:5.5mm |
|--|----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.