

品番 : EA824NS-1.2

品名 : 1.2x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0885ページ		



品番	仕様	単位	在庫
EA824NS-1.2	1.2x50mm/3mm	本	1

品番	仕様	単位	在庫
EA824NS-1.2	1.2x50mm/3mm	本	1

品番	仕様	単位	在庫
EA824NS-1.2	1.2x50mm/3mm	本	1

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSUSR1.2
用途	ステンレス専用	材質	高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径	1.2mm	全長	50mm
溝長	16mm	シャンク径	3mm
入数	1本入り	先端角	135°
強ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.