

品番：EA824NS-10.5S

品名：10.5x100mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)



販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0885ページ		



品名	AGSUS10.5	型番	EA824NS-10.5S
刃先径	10.5mm	全長	100mm
溝長	43mm	シャンク径	12mm
入数	1本入り	材質	高合金ハイス(AGコーティング)


対応被削材	一般鋼、ステンレス
-------	-----------

代替品	EA824NS-10.5
-----	--------------

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSUS10.5
刃先径	10.5mm	全長	100mm
溝長	43mm	シャンク径	12mm
入数	1本入り	材質	高合金ハイス(AGコーティング)
ステンレス加工に最適			
対応被削材	一般鋼、ステンレス		

代替品

	品番	EA824NS-10.5
	コメント	10.5x144mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.