

品番：EA824NS-4.8S

品名：4.8x 70mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,630円(税抜) / 1,793円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,630円(税抜) / 1,793円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/18 12:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0885ページ                      |      |   |



|       |              |       |           |
|-------|--------------|-------|-----------|
| 品名    | EA824NS-4.8S | 型番    | AGSUSS4.8 |
| メーカー  | NACHI        | 刃先径   | 4.8mm     |
| 全長    | 70mm         | 溝長    | 26mm      |
| シャンク径 | 6mm          | 入数    | 1本入り      |
| 材質    | HSS-AG       | 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |


|       |              |       |           |
|-------|--------------|-------|-----------|
| 品名    | EA824NS-4.8S | 型番    | AGSUSS4.8 |
| メーカー  | NACHI        | 刃先径   | 4.8mm     |
| 全長    | 70mm         | 溝長    | 26mm      |
| シャンク径 | 6mm          | 入数    | 1本入り      |
| 材質    | HSS-AG       | 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |

|       |              |       |           |
|-------|--------------|-------|-----------|
| 品名    | EA824NS-4.8S | 型番    | AGSUSS4.8 |
| メーカー  | NACHI        | 刃先径   | 4.8mm     |
| 全長    | 70mm         | 溝長    | 26mm      |
| シャンク径 | 6mm          | 入数    | 1本入り      |
| 材質    | HSS-AG       | 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |

### 仕様

|            |             |       |                  |
|------------|-------------|-------|------------------|
| メーカー       | 不二越 (NACHI) | 型番    | AGSUSS4.8        |
| 刃先径        | 4.8mm       | 全長    | 70mm             |
| 溝長         | 26mm        | シャンク径 | 6mm              |
| 入数         | 1本入り        | 材質    | 高合金ハイス(AGコーティング) |
| ステンレス加工に最適 |             |       |                  |
| 対応被削材      | 一般鋼、ステンレス   |       |                  |

### 代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA824NS-4.8 |
|  | コメント | 4.8x94mm    |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.