

品番 : EA824NS-6.1

品名 : 6.1x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0885ページ		



品番	仕様	材質	全長	シャフト径	刃先径	溝長	先端角
EA824NS-6.1	ステンレス専用	高合金ハイス	107mm	8mm	6.1mm	63mm	135°


品番	仕様	材質	全長	シャフト径	刃先径	溝長	先端角
EA824NS-6.1S	ステンレス専用	高合金ハイス	107mm	8mm	6.1mm	63mm	135°

品番	仕様	材質	全長	シャフト径	刃先径	溝長	先端角
EA824NS-6.1	ステンレス専用	高合金ハイス	107mm	8mm	6.1mm	63mm	135°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSUSR6.1
用途	ステンレス専用	材質	高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径	6.1mm	全長	107mm
溝長	63mm	シャフト径	8mm
入数	1本入り	先端角	135°
強ねじれ角			

代替品

	品番	EA824NS-6.1S
	コメント	6.1x75mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.