

品番：EA824NV-12.5

品名：12.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	4,600円(税抜)／5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜)／5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	規格	単位	在庫	価格
EA824NV-12.5	12.5x120mm	本	1	4,600円(税抜)

品名	規格	単位	在庫	価格
EA824NV-12.5	12.5x120mm	本	1	4,600円(税抜)

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High-Speed Steel)の略称で、
あり、ハイスビード(スチールを削るハイス
とほぼ同等)ハイスは通常下での切削で、
軟化性を抑えるために、鋼にクロム、タングステ
ン、ニッケル、バナジウムなどの元素を添加
を主眼とし、熱入りの熱処理を施した
後、冷却により硬質化されて製造される。また、
経年劣化と劣化すると、切削性能に劣化は
あるが、特性に優れている。

品名	規格	単位	在庫	価格
EA824NV-12.5	12.5x120mm	本	1	4,600円(税抜)



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS12.5-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	12.5mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.