

品番 : EA824NV-15.0

品名 : 15.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
カタログ価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSは高速度鋼(High-speed steel)の略称で、
あり、ハイスピード・スチールを略めてハイス
とも呼ばれる。ハイスは高炭素鋼の一種で、
鉄と炭素を主な元素として、タングステン、
モリブデン、バナジウムといった微量成分
を含有する。一般的に、工具鋼の一種として、
後、ドリル、などの刃物などで使用される。また、
切削工具や鍛造工具など、加工機器においては
多くの場合に用いられている。



仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	NOS15.0-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	15.0mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

保護リング付

軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.