

品番：EA824NW-15.0

品名：15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
カタログ価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/18 12:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	径	長さ	軸径	材質
EA824NW-15.0	15.0	134	12.7	HSS

品番	径	長さ	軸径	材質
EA824NW-15.0	15.0	134	12.7	HSS

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれます。ハイスは通常鋼より優れた切削性能に加え、熱伝導性は、ダクタイルな加工特性を有し、加工時の熱影響を軽減し、切削速度を向上させ、加工効率を向上させます。また、硬質合金と比較すると、切削費用については、劣るの、耐用性に優れています。

品番	径	長さ	軸径	材質
EA824NW-15.0	15.0	134	12.7	HSS



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS15.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	15.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.