

品番：EA824NW-16.5

品名：16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
カタログ価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/21 05:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品番	EA824NW-16.5
品名	16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	16.5mm
全長	134mm
シャンク径	12.7mm
シャンク長	40mm
ドリル先端角	118°

品番	EA824NW-16.5
品名	16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	16.5mm
全長	134mm
シャンク径	12.7mm
シャンク長	40mm
ドリル先端角	118°

**HSS(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称で、ありハイスビード・スチールを軸でハイスと称される。ハイスは通常下での鋼材の機械的性質を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデンなどの合金成分を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、急冷により硬質で脆い状態になる。また、硬質合金と比較すると、衝撃衝撃に対しては劣るの、韌性に富んでいる。

品番	EA824NW-16.5
品名	16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	16.5mm
全長	134mm
シャンク径	12.7mm
シャンク長	40mm
ドリル先端角	118°



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS16.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	16.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.