

品番：EA824NW-19.0

品名：19.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-19.0
規格	19.0x134mm
材質	HSS
軸径	19.0mm
全長	134mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
刃先径	19.0mm
溝長	74mm
ドリル先端角	118°
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅

品番	EA824NW-19.0
規格	19.0x134mm
材質	HSS
軸径	19.0mm
全長	134mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
刃先径	19.0mm
溝長	74mm
ドリル先端角	118°
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での機械的強度を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、急冷により硬質化して製造される。また、硬質合金と比較すると、衝撃特性においては劣るの、韌性に富んでいる。

品番	EA824NW-19.0
規格	19.0x134mm
材質	HSS
軸径	19.0mm
全長	134mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
刃先径	19.0mm
溝長	74mm
ドリル先端角	118°
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS19.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	19.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.