

品番：EA824NW-20.5

品名：20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 21:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-20.5
規格	ISO 530
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	20.5mm
溝長	74mm
先端角	118°

材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	20.5mm
溝長	74mm
先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを軸でハイスと称する)は、ハイス鋼より硬く、切削性能に優れる。HSS鋼は、切削速度を上げ、切削性能を向上させる。HSS鋼は、切削速度を上げ、切削性能を向上させる。HSS鋼は、切削速度を上げ、切削性能を向上させる。

品番	EA824NW-20.5
規格	ISO 530
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	20.5mm
溝長	74mm
先端角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS20.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	20.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.