

品番：EA824NW-23.0

品名：23.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 14:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0887ページ                      |      |   |



| 品番           | 外径   | 全長  | 軸径   | 溝長 |
|--------------|------|-----|------|----|
| EA824NW-23.0 | 23.0 | 134 | 12.7 | 74 |

| 材料  | 適用 |
|-----|----|
| 一般鋼 | ○  |
| 鋳鉄  | ○  |
| アルミ | ○  |
| 銅   | ○  |

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質より硬く、切削性能に優れる。鋼に比べ、加工性が悪く、切削速度が速く、切削温度が高くなる。切削速度を上げると、切削温度が上がり、切削工具の寿命が短くなる。また、切削速度を上げると、切削力が増え、切削工具の寿命が短くなる。切削速度を上げると、切削力が増え、切削工具の寿命が短くなる。

| 品番           | 外径   | 全長  | 軸径   | 溝長 |
|--------------|------|-----|------|----|
| EA824NW-23.0 | 23.0 | 134 | 12.7 | 74 |



### 仕様

|                                     |              |        |           |
|-------------------------------------|--------------|--------|-----------|
| メーカー                                | 不二越 (NACHI)  | 型番     | NOS23.0-2 |
| 材質                                  | HSS(ハイス)     | 刃先径    | 23.0mm    |
| 全長                                  | 134mm        | 溝長     | 74mm      |
| シャンク径                               | 12.7mm       | シャンク長  | 40mm      |
| 対応被削材                               | 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 | ドリル先端角 | 118°      |
| 保護リング付                              |              |        |           |
| 軸径が一定<br>同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。     |              |        |           |
| 強ねじれ溝と強剛性                           |              |        |           |
| 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。 |              |        |           |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.