品番: EA824PA-11.5

品名: 11.5x100mm 超硬ドリル(TiAIN coat)



| 販売価格 | 17,900円 (税抜)/ 19,690円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 17,900円(税抜)/19,690円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/10 00:36現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0921ページ | | | | |













仕様

| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AQDEXS1150 |
|------|------------|-------|---|
| 材質 | 超硬合金 | 刃先径 | 11.5mm |
| 全長 | 100mm | シャンク径 | 12mm |
| 溝長 | 45mm | 対応被削材 | 一般構造用鋼から高硬度鋼まで (HRC50まで)、ステンレス、チタン合 金 (アルミ合金・銅合金には不向き) |
| 先端角 | 135° | | |

アクアコーティング

耐熱性、耐摩耗性に優れています。

中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。

切りくず排出性にも優れる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.