

品番 : EA824PA-4.5


品名 : 4.5x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)



販売価格	9,260円(税抜) / 10,186円(税込)		
カタログ価格	9,260円(税抜) / 10,186円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN+潤滑剤の複合コーティングです。耐熱性、耐摩耗性、潤滑性を兼ね備えた高効率加工用のコーティングです。



仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AQDEXS0450
材質	超硬合金	刃先径	4.5mm
全長	61mm	シャンク径	5mm
溝長	23mm	対応被削材	一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金 (アルミ合金・銅合金には向き)
先端角	135°		

アクアコーティング

耐熱性、耐摩耗性に優れています。

中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。

切りくず排出性にも優れる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.