品番: EA824PB-0.3

品名: 0.30x38mm ドリルビット(TiAIN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	<b>4,410円</b> (税抜)/ 4,851円(税込)				
カタログ価 格	4,410円(税抜)/4,851円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/10 05:44現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0920ページ				













## 仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AQMD0.3		
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。		
刃先径	0.3mm	全長	38mm		
溝長	3mm	シャンク径	3mm		
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°		

## アクアコーティング

小径穴で安定した加工ができます。

生材から高硬度鋼の加工に最適です。

切味良好

ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.