

品番：EA824PB-0.4

品名：0.40x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品名	EA824PB-0.4
規格	0.40x38mm
材質	超硬合金
用途	ステンレス鋼、一般構造用鋼

品名	EA824PB-0.4
規格	0.40x38mm
材質	超硬合金
用途	ステンレス鋼、一般構造用鋼

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合塗膜コーティングです。摩擦係数、耐摩耗性、潤滑性を高めるため超硬塗膜のコーティングです。

品名	EA824PB-0.4
規格	0.40x38mm
材質	超硬合金
用途	ステンレス鋼、一般構造用鋼

品名	EA824PB-0.4
規格	0.40x38mm
材質	超硬合金
用途	ステンレス鋼、一般構造用鋼

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.4
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.4mm	全長	38mm
溝長	5mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.