

品番：EA824PB-0.45

品名：0.45x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	EA824PB-0.45	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.45	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.45	溝長	5	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼	用途	ドリル	加工径	0.45

品番	EA824PB-0.45	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.45	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.45	溝長	5	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼	用途	ドリル	加工径	0.45

**アクアコーティング**  
超硬ドリルに適用するTiAlN・超硬合金の微細孔コーティングです。切削時、切削熱を低減し、切削性能を向上させる効果があります。

品番	EA824PB-0.45	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.45	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.45	溝長	5	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼	用途	ドリル	加工径	0.45

品番	EA824PB-0.45	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.45	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.45	溝長	5	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼	用途	ドリル	加工径	0.45

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.45
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.45mm	全長	38mm
溝長	5mm	シャフト径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.