

品番：EA824PB-0.45

品名：0.45x38mmドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/10 05:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.45
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.45mm	全長	38mm
溝長	5mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.