

品番：EA824PB-1.45

品名：1.45x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-1.45	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	47mm
径	1.45mm	シャンク径	3mm	先端角	140°
コート	アクアコート	特徴	超硬/マイクロ	適合材	ステンレス鋼

品番	EA824PB-1.45	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	47mm
径	1.45mm	シャンク径	3mm	先端角	140°
コート	アクアコート	特徴	超硬/マイクロ	適合材	ステンレス鋼

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合塗層コーティングです。高硬度・高熱安定性・高耐磨性を兼ねた超硬塗層のコーティングです。

品番	EA824PB-1.45	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	47mm
径	1.45mm	シャンク径	3mm	先端角	140°
コート	アクアコート	特徴	超硬/マイクロ	適合材	ステンレス鋼

品番	EA824PB-1.45	名称	ドリル	規格	JIS B 5301
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	47mm
径	1.45mm	シャンク径	3mm	先端角	140°
コート	アクアコート	特徴	超硬/マイクロ	適合材	ステンレス鋼

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD1.45
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	1.45mm	全長	47mm
溝長	15mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.