


品番：EA824PC-10

品名：10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)




販売価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
カタログ価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品名	仕様	寸法	材質
AGSTD10.0-60	標準	10.0x89	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD10.0-60	標準	10.0x89	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD10.0-60	標準	10.0x89	Co-HSS



品名	仕様	寸法	材質
AGSTD10.0-60	標準	10.0x89	Co-HSS

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD10.0-60
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	10mm
全長	89mm	溝長	25mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	60°
ねじれ角	25°		

#### AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.