

品番：EA824PC-10B

品名：10.0x 89mm/120° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
カタログ価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	仕様	全長	用途
EA824PC-10B	10.0x89mm	89mm	位置決め用

品番	仕様	全長	用途
EA824PC-10B	10.0x89mm	89mm	位置決め用

品番	仕様	全長	用途
EA824PC-10B	10.0x89mm	89mm	位置決め用

AGコーティング  
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。  
高熱性・高摩耗性を特徴としたコーティングです。

品番	仕様	全長	用途
EA824PC-10B	10.0x89mm	89mm	位置決め用

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD10.0-120
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	89mm
溝長	25mm	用途	位置決め用スターティングドリル
刃先径	10mm	面取角	120°
ねじれ角	25°		
AGコーティング			
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。			
多機能タイプで角度バリエーションがあります。			
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。			
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.