

品番：EA824PC-12

品名：12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
カタログ価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品名	仕様	寸法	材質
AGSTD12.0-60	標準	12.0x102	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD12.0-60	標準	12.0x102	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD12.0-60	標準	12.0x102	Co-HSS

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。
高熱性、高摩耗性を特徴としたコーティングです。

品名	仕様	寸法	材質
AGSTD12.0-60	標準	12.0x102	Co-HSS

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD12.0-60
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	12mm
全長	102mm	溝長	30mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	60°
ねじれ角	25°		

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.