

品番：EA824PC-12C

品名：12.0x102mm/140°ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
カタログ価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 15:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	仕様	全長	外径
EA824PC-12C	140°	102mm	12mm

品番	仕様	全長	外径
EA824PC-12C	140°	102mm	12mm

品番	仕様	全長	外径
EA824PC-12C	140°	102mm	12mm

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。
高熱性・高摩耗性を特徴としたコーティングです。

品番	仕様	全長	外径
EA824PC-12C	140°	102mm	12mm

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD12.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	102mm
溝長	30mm	用途	位置決め用スターティングドリル
面取角	140°	刃先径	12mm
ねじれ角	25°		

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.