

品番：EA824PC-3

品名：3.0x 48mm/ 60° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 09:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD3.0-60
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	3mm
全長	48mm	溝長	9mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	60°
被削材	【最適】 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼プレ ハードン鋼、調質鋼・ダイス鋼 【適用】 ステンレス鋼、Ti合金・耐熱合金、鋳 鉄、 アルミニウム合金、銅合金	ねじれ角	25°

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

