

品番：EA824PC-3B

品名：3.0x 48mm/120° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)




販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品名	仕様	寸法	材料
AGSTD3.0-120	標準	3.0x48	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材料
AGSTD3.0-120	標準	3.0x48	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材料
AGSTD3.0-120	標準	3.0x48	Co-HSS



品名	仕様	寸法	材料
AGSTD3.0-120	標準	3.0x48	Co-HSS

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD3.0-120
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	48mm
溝長	9mm	用途	位置決め用スターティングドリル
面取角	120°	刃先径	3mm
ねじれ角	25°		

#### AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.