品番: EA824PC-4B

品名:4.0x 52mm/120° ドリル(TiAIN coat·Co-HSS)



| 販売価格 | 1,830円 (税抜)/2,013円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,830円(税抜)/2,013円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/10 08:54現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 0920ページ | | | | |

















仕様

| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSTD4.0-120 |
|------|-----------------|-----|-----------------|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 全長 | 52mm |
| 溝長 | 12mm | 用途 | 位置決め用スターティングドリル |
| 面取角 | 120° | 刃先径 | 4mm |
| ねじれ角 | 25° | | |

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.