

品番：EA824PC-4C

品名：4.0x 52mm/140° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 22:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品名	仕様	寸法	材質
AGSTDA4.0-140	標準	52x4.0	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTDA4.0-140	標準	52x4.0	Co-HSS

品名	仕様	寸法	材質
AGSTDA4.0-140	標準	52x4.0	Co-HSS

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。
高熱性、高摩耗性を特徴としたコーティングです。

品名	仕様	寸法	材質
AGSTDA4.0-140	標準	52x4.0	Co-HSS

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD4.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	全長	52mm
溝長	12mm	用途	位置決め用スターティングドリル
刃先径	4mm	面取角	140°
ねじれ角	25°		
AGコーティング			
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。			
多機能タイプで角度バリエーションがあります。			
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。			
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.