

品番：EA824PC-6

品名：6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,120円(税抜) / 2,332円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,120円(税抜) / 2,332円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/18 12:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0886ページ | | |



| 品番 | 仕様 | 寸法 | 材料 | 価格 |
|-----------|----------|----------|--------|--------|
| EA824PC-6 | 6.0x66mm | 6.0x66mm | Co-HSS | 2,120円 |

| 品番 | 仕様 | 寸法 | 材料 | 価格 |
|-----------|----------|----------|--------|--------|
| EA824PC-6 | 6.0x66mm | 6.0x66mm | Co-HSS | 2,120円 |

| 品番 | 仕様 | 寸法 | 材料 | 価格 |
|-----------|----------|----------|--------|--------|
| EA824PC-6 | 6.0x66mm | 6.0x66mm | Co-HSS | 2,120円 |

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。
高熱性、高摩耗性を特徴としたコーティングです。

| 品番 | 仕様 | 寸法 | 材料 | 価格 |
|-----------|----------|----------|--------|--------|
| EA824PC-6 | 6.0x66mm | 6.0x66mm | Co-HSS | 2,120円 |

仕様

| | | | |
|------|-----------------|-----|-------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | AGSTD6.0-60 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 刃先径 | 6mm |
| 全長 | 66mm | 溝長 | 15mm |
| 用途 | 位置決め用スターティングドリル | 面取角 | 60° |
| ねじれ角 | 25° | | |

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.