


品番：EA824PD-12.0

品名：12.0x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



項目	内容	単位	備考
外径	12.0	mm	
全長	205	mm	
溝長	134	mm	
刃先径	12.0	mm	
先端角	118°	°	
ねじれ角	34°	°	
材質	Co-HSS		
コーティング	AG		

項目	内容	単位	備考
外径	12.0	mm	
全長	205	mm	
溝長	134	mm	
刃先径	12.0	mm	
先端角	118°	°	
ねじれ角	34°	°	
材質	Co-HSS		
コーティング	AG		

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。
耐熱性・耐摩耗性を高めたコーティングです。

項目	内容	単位	備考
外径	12.0	mm	
全長	205	mm	
溝長	134	mm	
刃先径	12.0	mm	
先端角	118°	°	
ねじれ角	34°	°	
材質	Co-HSS		
コーティング	AG		

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGPLSD12.0×205
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	12.0mm
全長	205mm	溝長	134mm
対応被削材	炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄	先端角	118°
ねじれ角	34°		
AGコーティング			
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。			
L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。			
平滑化コーティングで安定したトルク変動			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.