


品番：EA824PD-13.0

品名：13.0x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	34,100円(税抜)／37,510円(税込)		
カタログ価格	34,100円(税抜)／37,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



項目	単位	値
外径	mm	13.0
全長	mm	205
溝長	mm	134
先端角	°	118
ねじれ角	°	34

項目	単位	値
外径	mm	13.0
全長	mm	205
溝長	mm	134
先端角	°	118
ねじれ角	°	34

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。
耐熱性・耐摩耗性を高めたコーティングです。

項目	単位	値
外径	mm	13.0
全長	mm	205
溝長	mm	134
先端角	°	118
ねじれ角	°	34

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGPLSD13.0×205
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	13.0mm
全長	205mm	溝長	134mm
対応被削材	炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄	先端角	118°
ねじれ角	34°		
AGコーティング			
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。			
L/15～20までの深穴をノンステップで加工できます。			
平滑化コーティングで安定したトルク変動			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.