

品番：EA824PD-8.0

品名：8.0x240mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,000円(税抜) / 14,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,000円(税抜) / 14,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 08:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



| 項目 | 内容 |
|------|-------------|
| 品名 | ドリルビット |
| 型番 | EA824PD-8.0 |
| 材質 | Co-HSS |
| 径 | 8.0mm |
| 全長 | 240mm |
| 溝長 | 165mm |
| 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 34° |

| 項目 | 内容 |
|------|-------------|
| 品名 | ドリルビット |
| 型番 | EA824PD-8.0 |
| 材質 | Co-HSS |
| 径 | 8.0mm |
| 全長 | 240mm |
| 溝長 | 165mm |
| 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 34° |

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。
耐摩耗性・耐熱性を高めたコーティングです。

| 項目 | 内容 |
|------|-------------|
| 品名 | ドリルビット |
| 型番 | EA824PD-8.0 |
| 材質 | Co-HSS |
| 径 | 8.0mm |
| 全長 | 240mm |
| 溝長 | 165mm |
| 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 34° |

仕様

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | AGPLSD8.0×240 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 刃先径 | 8.0mm |
| 全長 | 240mm | 溝長 | 165mm |
| 対応被削材 | 炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄 | 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 34° | | |
| AGコーティング | | | |
| 生材から型鋼までの深穴加工に最適です。 | | | |
| L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。 | | | |
| 平滑化コーティングで安定したトルク変動 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.