品番: EA824PE-2.8

品名: 2.8x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)



販売価格	2,430円 (税抜)/ 2,673円(税込)				
カタログ価 格	2,430円(税抜)/2,673円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/10 07:13現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0925ページ				











仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6LSDP2.8
六角シャンク	6.35mm	全長	180mm
刃先径	2.8mm	刃長	33mm
材質	HSS(ハイス)	先端角	118°
つかみの軸長	14mm		

用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適

シンニング付で高いフレ精度

長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。

電気工事、内装、外装工事に最適

代替品



品番 EA824PE-2.5

コメント 刃先径:2.5mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.