


品番：EA824PG

品名：2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル(HSS)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0889ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビット・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは常温での硬さや熱硬化性などの点に優れ、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金成分を含有し、焼入れ等の熱処理を経た後、研磨により表面を滑らかに仕上げ、研磨後の硬度を比較すると、炭素鋼に比べてはるかに高いといえる。



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	※ESCOオリジナルセット品
入数	9本	サイズ(mm)	2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm
材質	HSS(ハイス鋼)	用途	鉄工
ビットが10本収納できるケース付			
充電式インパクトドライバーに使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.