

品番 : EA824PJ-10

品名 : 10.0x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
カタログ価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



#### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	6SDSP10.0
刃先径(mm)	10.0	全長(mm)	95
先端角(°)	175	有効長(mm)	35
六角シャンク	6.35mm	用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
材質	HSS(ハイス鋼)		
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応			
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能			
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク			
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。			
薄板でもバリが小さい			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.