

品番：EA824PJ-2.8

品名：2.8x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 970円(税抜) / 1,067円(税込) | | |
| カタログ価格 | 970円(税抜) / 1,067円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/04 17:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | 6SDSP2.8 |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 2.8 |
| 全長(mm) | 79 | 有効長(mm) | 18 |
| 先端角(°) | 175 | | |
| 電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応 | | | |
| 薄板でもバリが小さい | | | |
| 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能 | | | |
| インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク | | | |
| 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 | | | |
| 六角シャンク | 6.35mm | 用途 | 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 |

代替品

| | | |
|--|------|---------------|
| | 品番 | EA824BR-2.8 |
| | コメント | 窒化チタンコーティング仕様 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.