品番: EA824PJ-3.1

品名: 3.1x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,210円 (税抜)/ 1,331円(税込)				
カタログ価 格	1,210円(税抜)/1,331円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/14 00:38現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0925ページ				





仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6SDSP3.1		
材質	HSS(ハイス鋼)	刃先径(mm)	3.1		
全長(mm)	79	有効長(mm)	18		
先端角(°)	175				
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応					

薄板でもバリが小さい

狙った位置へ真円に近い穴あけが可能

インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク

電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。

六角シャンク 6.35mm 用途 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.