

品番：EA824PJ-4.0

品名：4.0x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/07 16:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | 6SDSP4.0 |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 4.0 |
| 全長(mm) | 82 | 有効長(mm) | 22 |
| 先端角(°) | 175 | | |
| 電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応 | | | |
| 薄板でもバリが小さい | | | |
| 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能 | | | |
| インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク | | | |
| 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 | | | |
| 六角シャンク | 6.35mm | 用途 | 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 |

代替品

| | | |
|--|------|---------------|
|  | 品番 | EA824BR-4 |
| | コメント | 窒化チタンコーティング仕様 |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.