

品番 : EA824PJ-6.5

品名 : 6.5x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/26 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0925ページ		



#### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	6SDSP6.5
材質	HSS(ハイス鋼)	刃先径(mm)	6.5
全長(mm)	95	有効長(mm)	35
先端角(°)	175		
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応			
薄板でもバリが小さい			
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能			
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク			
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。			
六角シャンク	6.35mm	用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材

#### 代替品

	品番	EA824BR-6.5
	コメント	窒化チタンコーティング仕様



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.