



品番 : EA824TA-1

品名 : 内径カッター(塩ビ管用)



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/16 14:00現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0977ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	TNC-40RS
適応サイズ	VP管:50~100 VU管:40~200	適応電動工具	電動ドリル ディスクグラインダー
六角シャンク	6.35mm(1/4")	最大トルク	75N·m
重量	265g		

立ち上げ塩ビ管の内面切斷に最適

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます。

軸が折れても管内部に落下しません。

落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダーにもお使い頂けます。

落下防止ストラップ付き

右回転専用

<注意>

- ・電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切斷してください。
- ・充電ドリル12V以上でご使用ください。
- ・塩ビ管VPとVU100以上の切斷は、電動ドリルをご使用ください。
- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかりと締めて作業を行ってください。
- ・カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。
- ・落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.